


Biztonságos. Egyszerű. Hatékony.

KONYHA




Jar Platinum All in One - egyesével csomagolt mosogatókapszula automata mosogató- és pohármosogató gépekhez 90db

Márkánk legkiválóbb tagja a no.1 tisztaságért & csillogásért egyenesen a mosogatógépből


🎯 FŐBB TERMÉKELŐNYÖK

- Hatékony tisztítás még a makacs, rászáradt foltok esetén is (például rizs-, kávé- vagy teafoltok)
- Öblítéskönnyítővel a makulátlan ragyogásért és a gyors eredményért
- Vízlágyító sóval, mely segít a vízkőlerakódás megelőzésében
- Tisztítja a szűrőt és tiszta mosogatógépet hagy maga után
- Gyors oldódás még a rövid programos (1-5 perc) professzionális és ipari mosogatógépekben is
- Nincs szükség előöblítésre vagy utólagos törölgetésre
- Megfelel a HACCP előírásoknak
- Újrahasznosítható tasak


🔧 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




1
Pakolja be az edényeket a mosogatógépbé!



2
Helyezzen egy kapszulát a mosogatógép adagolójába, majd zárja le azt! Amennyiben az adagoló mérete nem megfelelő, a kapszulát az evőeszközkosárba is teheti.



3
Válasszon mosogatóprogramot és indítsa be a mosogatógépet!



4
A program lejártával üritse ki a mosogatógépet, és tegye helyükre az edényeket!

Számítanak a **részletek**.™

P&G
Professional



KONYHA / EGYESÉVEL CSOMAGOLT MOSOGATÓKAPSZULA AUTOMATA MOSOGATÓ- ÉS POHÁRMOSOGATÓ GÉPEKHEZ

% HASZNÁLATI ÉS ADAGOLÁSI ÚTMUTATÓ

Háztartási mosogatógép esetén:

- A 30 percnél hosszabb mosogatóprogramok esetén töltetenként 1 koncentrált mosogatókapszulát használjon
- Ne nyúljon hozzá nedves kézzel
- Ne bontsa vagy lyukassza ki a kapszulát
- A csomagolást minden egyes használatot követően zárja vissza
- Rendkívül kemény, 26 dH feletti keménységű víz esetén használjon só

Ipari mosogatógép esetén:

A mosogatógépbe manuálisan adagolja a kapszulát az alábbi táblázat szerint:

Vízkeménység	Mosogatógép-kapacitás			Minden 5. fázis után adjon hozzá egy újabb kapszulát!
	<20L	20-40L	40-60L	
Lágy	1	2	3	1
Közepesen kemény	2	3	5	2
Kemény	2	4	6	2

☑ A TISZTÍTÁS TÖRTÉNHEK



Mosogatógépben



Tisztítókendővel

i MŰSZAKI ADATOK

EAN-kód:	8001090277886
Kinézet:	Kétfázisú kapszula: szemcsés por alul, három különböző színű folyadék felül
Illat:	Illatosított
pH:	10.99
Kiszerelés:	90db
Sűrűség:	0.903 g/ml

! BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A CLP-rendeletnek megfelelő címkézés:

- Szembe ne kerüljön
- Proteázt tartalmaz, amely allergiás reakciót válthat ki



Elsősegélynyújtás:

- Belélegzés esetén: vigye a sérültet friss levegőre és helyezze a lélegzéshez kényelmes pozícióba! Rosszullét esetén keressen fel egy toxikológiai központot vagy forduljon orvosához
- Bőrrel való érintkezés esetén: Mossa le bő vízzel! Azonnal vegye le a szennyezett ruhadarabokat! Azonnal keressen fel egy toxikológiai központot vagy forduljon orvosához! Függessze fel a termék használatát
- Szembe kerülés esetén: Öblítse át a szemét óvatosan, vízsugár alatt! Amennyiben szükséges és könnyen megoldható, távolítsa el a kontaktlencsét a szemből, majd folytassa az öblítést! Azonnal keressen fel egy toxikológiai központot vagy forduljon orvosához
- Lenyelés esetén: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni! A hígítás érdekében igyon egy kevés vizet! Azonnal keressen fel egy toxikológiai központot vagy forduljon orvosához
- A professzionális felhasználók számára igény esetén eljuttatjuk a termék biztonsági adatlapját

Gondoskodjon arról, hogy a termék használatának megkezdése előtt minden alkalmazott elolvassa és megismerje a termékcímke utasításait, valamint a vállalat COSHH-felmérésének (az EU vegyikockázatról szóló) eredményét! A használati útmutató a címkén, az egyéb figyelmeztetések, óvintézkedések, illetve elsősegélynyújtásra, valamint tárolásra vonatkozó információk pedig szintén a címkén, továbbá a biztonsági adatlapon kerültek feltüntetésre! A biztonsági adatlapok online a vállalatunk weboldalán, **www.pgregdoc.com** címen tekinthetők meg, illetve az ügyfélszolgálaton keresztül igényelhetők.

✓ HASZNÁLATA AJÁNLOTT

- Professzionális vagy háztartási mosogatógépekhez

✗ HASZNÁLATA NEM AJÁNLOTT

- Ne hagyja, hogy az ezüstneműk rozsdamentes acélhoz érjenek
- Ne helyezzen a mosogatógépbe antik/kézi festésű porcelánt vagy vékony ólomkristályt