

Biztonságos. Egyszerű. Hatékony.

KONYHA




Jar Professional Original - egyesével csomagolt mosogatókapszula automata mosogató- és pohármosogató gépekhez 140db

A Jar Professional 1. számú megoldása a tiszta és csillogó edényekért, közvetlenül a mosogatógépből


☉ FŐBB TERMÉKELŐNYÖK

- Hatékony tisztítás még a makacs, rászáradt foltok esetén is (például rúzs-, kávé- vagy teafoltok)
- Öblítéskönnnyítővel a makulátlan ragyogásért és a gyors eredményért
- Higiénikus tisztítás
- Gyors oldódás még a rövid programos (1-5 perc) professzionális és ipari mosogatógépekben is
- Nincs szükség előöblítésre vagy utólagos törölgetésre
- Megfelel a HACCP előírásoknak
- Újrahasznosítható tasak


⚙ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




1
Pakolja be az edényeket a mosogatógépből



2
Helyezzen egy kapszulát a mosogatógép adagolójába, majd zárja le azt!
Amennyiben az adagoló mérete nem megfelelő, a kapszulát az evőeszközoszárra is teheti.



3
Válasszon mosogatóprogramot és indítsa be a mosogatógépet!



4
A program lejártával ürítse ki a mosogatógépet, és tegye helyükre az edényeket!





KONYHA / JAR PROFESSIONAL ORIGINAL EGYESÉVEL CSOMAGOLT MOSOGATÓKAPSZULA
AUTOMATA MOSOGATÓ- ÉS POHÁRMOSOGATÓ GÉPEKHEZ 140DB

☞ HASZNÁLATI ÉS ADAGOLÁSI ÚTMUTATÓ

Háztartási mosogatógép esetén:

- A 30 percnél hosszabb mosogatóprogramok esetén töltetenként 1 koncentrált mosogatókapszulát használjon
- Ne nyúljon hozzá nedves kézzel
- Ne bontsa vagy lyukassza ki a kapszulát
- A csomagolást minden egyes használatot követően zárja vissza
- Rendkívül kemény, 26 dH feletti keménységű víz esetén használjon sót

Ipari mosogatógép esetén:

A mosogatógépbe manuálisan adagolja a kapszulát az alábbi táblázat szerint:

Vízkeménység	Mosogatógép-kapacitás			Minden 5. fázis után adjon hozzá egy újabb kapszulát!
	<20L	20-40L	40-60L	
Lágy	1	2	3	1
Közepesen kemény	2	3	5	2
Kemény	2	4	6	2

☑ A TISZTÍTÁS TÖRTÉNHEZ



Mosogatógépben



Tisztítókendővel

📄 MŰSZAKI ADATOK

EAN-kód:	8006530195614
Kínézet:	Kétfázisú kapszula: szemcsés por alul, két különböző színű folyadék felül
Illat:	Illatosított
pH:	10.99
Kiszerelés:	140db
Sűrűség:	0.903 g/ml
Vízoldékonyság:	Magas

⚠ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A CLP-rendeletnek megfelelő címkézés:

- Súlyos szemirritációt okoz
- Gyermekektől mindig elzárva tartandó
- Proteázt tartalmaz, amely allergiás reakciót válthat ki



Elsősegélynyújtás:

- **SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:** Öblítse át a szemét óvatosan, hosszú percekig, vízsugár alatt! Amennyiben szükséges és könnyen megoldható, távolítsa el a kontaktlencsét a szemből, majd folytassa az öblítést! Amennyiben a szemirritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.
- **LENYELÉS ESETÉN:** A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni! Azonnal keressen fel egy toxikológiai központot vagy forduljon orvosához.
- A kidobásra szánt terméket és flakont a helyi hulladékkezelésre vonatkozó előírásoknak megfelelően távolítsa el.

A professzionális felhasználók számára igény esetén eljuttatjuk a termék biztonsági adatlapját.

Gondoskodjon arról, hogy a termék használatának megkezdése előtt minden alkalmazott elolvassa és megismerje a termékcímke utasításait, valamint a vállalat COSHH-felmérésének (az EU vegyikockázatról szóló) eredményét! A használati útmutató a címkén, az egyéb figyelmeztetések, óvintézkedések, illetve elsősegélynyújtásra, valamint tárolásra vonatkozó információk pedig szintén a címkén, továbbá a biztonsági adatlapon kerültek feltüntetésre! A biztonsági adatlapok online a vállalatunk weboldalán, www.pgregdoc.com címen tekinthetők meg, illetve az ügyfélszolgálaton keresztül igényelhetők.

☑ HASZNÁLATA AJÁNLOTT

- Professzionális vagy háztartási mosogatógépekhez.

⊗ HASZNÁLATA NEM AJÁNLOTT

- Ne hagyja, hogy az ezüstneműk rozsdamentes acélhoz érjenek.
- Ne helyezzen a mosogatógépbe antik/kézi festésű porcelánt vagy vékony ólomkristályt!

